

Optische Eigenschaften	
Reflexionsfaktor	
$P_d = 0,910$	
Garantiewerte	
Die Glassfarbe wird definiert in einem Kreis nach CIE Yu'v'UCS(1976) durch	
$(u' - 0,088)^2 + (v' - 0,543)^2 = (0,037)^2$	
für jeden Schwarzkörperstrahler von 1500K bis 3200K	
Schwarzkörperstrahler	Photopische Transmission [%]
2100 K	13,5 ± 1,5
1500 K	9 ± 1,5
Brechungsindizes	
$n_d(587,6 \text{ nm}) = 1,555 \pm 0,005$	
Sellmeierkoeffizienten	
auf Anfrage	
Innere Qualität	
Blasenklasse	1


Mechanische Eigenschaften	
Referenzdicke	
$d = 2$	mm
Dichte	
$\rho = 2,77$	g/cm ³
Knoophärte	
HK[0.1/20]	

Thermische Eigenschaften	
Transformationstemperatur	
$T_g = 453$	°C
Wärmeausdehnung in 10⁻⁶/K	
$\alpha_{(-30^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C})} = 7,8$	
$\alpha_{(20^\circ\text{C}/300^\circ\text{C})} = 8,9$	
$\alpha_{(20^\circ\text{C}/200^\circ\text{C})}$	


Chemische Eigenschaften	
Chemische Haltbarkeit	
FR Klasse = 0	
SR Klasse = 4	
AR Klasse = 3	
Langzeitveränderungen des polierten Glases sind möglich.	

Farbmetrische Eigenschaften					
	1 mm	2 mm	3 mm		
Illuminant D65	x	0,196	0,169	0,154	
	y	0,374	0,432	0,492	
	Y	37,3	20,7	12,4	
	λ_d	496,0	500,0	505,0	
	P_e	0,400	0,470	0,510	
Illuminant A	x	0,253	0,203	0,178	
	y	0,498	0,549	0,593	
	Y	29,6	15,5	9,0	
	λ_d	503,0	505,0	508,0	
	P_e	0,440	0,550	0,610	

Bemerkungen	
Ionengefärbtes Glas	
Bandpassfilter	
NIR-Sperrfilter	
NVIS-Green A - 2 mm Bandpassfilter nach MIL-STD-3009	
Disclaimer	
Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.	




S8022



Reintransmissionsgrad t_i bei der Referenzdicke
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

λ /nm	t_i	λ /nm	t_i	λ /nm	t_i	λ /nm	t_i	λ /nm	t_i	λ /nm	t_i
200	< 1,0E-05	500	4,483E-01	800	< 1,000E-05	1100	< 1,000E-05	2200	3,453E-01	3700	5,800E-02
210	< 1,0E-05	510	5,049E-01	810	< 1,000E-05	1110	< 1,000E-05	2250	3,871E-01	3750	5,505E-02
220	< 1,0E-05	520	5,313E-01	820	< 1,000E-05	1120	< 1,000E-05	2300	4,287E-01	3800	4,448E-02
230	< 1,0E-05	530	5,123E-01	830	< 1,000E-05	1130	< 1,000E-05	2350	4,691E-01	3850	3,093E-02
240	< 1,0E-05	540	4,431E-01	840	< 1,000E-05	1140	< 1,000E-05	2400	5,060E-01	3900	1,879E-02
250	< 1,0E-05	550	3,370E-01	850	< 1,000E-05	1150	< 1,000E-05	2450	5,380E-01	3950	9,286E-03
260	< 1,0E-05	560	2,201E-01	860	< 1,000E-05	1160	< 1,000E-05	2500	5,617E-01	4000	3,658E-03
270	< 1,0E-05	570	1,199E-01	870	< 1,000E-05	1170	< 1,000E-05	2550	5,775E-01	4050	1,282E-03
280	< 1,0E-05	580	5,327E-02	880	< 1,000E-05	1180	< 1,000E-05	2600	5,903E-01	4100	4,598E-04
290	< 1,0E-05	590	1,731E-02	890	< 1,000E-05	1190	< 1,000E-05	2650	6,017E-01	4150	1,798E-04
300	< 1,0E-05	600	4,677E-03	900	< 1,000E-05	1200	< 1,000E-05	2700	6,055E-01	4200	8,400E-05
310	< 1,0E-05	610	9,895E-04	910	< 1,000E-05	1250	< 1,000E-05	2750	5,709E-01	4250	5,361E-05
320	< 1,000E-05	620	1,628E-04	920	< 1,000E-05	1300	< 1,000E-05	2800	3,741E-01	4300	4,785E-05
330	< 1,000E-05	630	2,102E-05	930	< 1,000E-05	1350	< 1,000E-05	2850	2,130E-01	4350	5,774E-05
340	< 1,000E-05	640	< 1,000E-05	940	< 1,000E-05	1400	< 1,000E-05	2900	1,425E-01	4400	7,778E-05
350	< 1,000E-05	650	< 1,000E-05	950	< 1,000E-05	1450	< 1,000E-05	2950	1,074E-01	4450	1,016E-04
360	5,717E-04	660	< 1,000E-05	960	< 1,000E-05	1500	2,437E-05	3000	8,629E-02	4500	1,365E-04
370	5,212E-03	670	< 1,000E-05	970	< 1,000E-05	1550	1,610E-04	3050	7,123E-02	4550	1,958E-04
380	1,815E-02	680	< 1,000E-05	980	< 1,000E-05	1600	7,352E-04	3100	5,950E-02	4600	3,023E-04
390	3,992E-02	690	< 1,000E-05	990	< 1,000E-05	1650	2,520E-03	3150	5,038E-02	4650	5,195E-04
400	6,468E-02	700	< 1,000E-05	1000	< 1,000E-05	1700	6,915E-03	3200	4,380E-02	4700	9,015E-04
410	9,600E-02	710	< 1,000E-05	1010	< 1,000E-05	1750	1,600E-02	3250	3,942E-02	4750	1,433E-03
420	1,198E-01	720	< 1,000E-05	1020	< 1,000E-05	1800	3,121E-02	3300	3,689E-02	4800	2,044E-03
430	1,414E-01	730	< 1,000E-05	1030	< 1,000E-05	1850	5,323E-02	3350	3,594E-02	4850	2,635E-03
440	1,629E-01	740	< 1,000E-05	1040	< 1,000E-05	1900	8,298E-02	3400	3,609E-02	4900	3,028E-03
450	1,883E-01	750	< 1,000E-05	1050	< 1,000E-05	1950	1,197E-01	3450	3,746E-02	4950	3,019E-03
460	2,211E-01	760	< 1,000E-05	1060	< 1,000E-05	2000	1,616E-01	3500	4,005E-02	5000	2,545E-03
470	2,620E-01	770	< 1,000E-05	1070	< 1,000E-05	2050	2,074E-01	3550	4,379E-02	5050	1,799E-03
480	3,155E-01	780	< 1,000E-05	1080	< 1,000E-05	2100	2,550E-01	3600	4,878E-02	5100	1,030E-03
490	3,799E-01	790	< 1,000E-05	1090	< 1,000E-05	2150	3,025E-01	3650	5,436E-02	5150	4,597E-04

Farbortabhängigkeit von der Farbtemperatur der Glühlichtquelle



Farbeindruck und NVIS Radiance bei Referenzdicke 2 mm						
Planck [K]	u'	v'	x	y	Y	NR _A
1500	0,108	0,566	0,270	0,631	9,5	6,1E-11
1600	0,105	0,564	0,262	0,627	10,4	5,8E-11
1700	0,102	0,562	0,254	0,621	11,2	5,6E-11
1800	0,100	0,560	0,248	0,615	11,9	5,4E-11
1900	0,099	0,558	0,242	0,608	12,6	5,2E-11
2000	0,097	0,555	0,236	0,601	13,3	5,1E-11
2100	0,096	0,553	0,231	0,594	13,9	5,0E-11
2200	0,095	0,551	0,227	0,587	14,5	4,9E-11
2300	0,094	0,549	0,223	0,580	15,0	4,8E-11
2400	0,093	0,546	0,219	0,573	15,5	4,7E-11
2500	0,092	0,544	0,215	0,566	15,9	4,7E-11
2600	0,091	0,542	0,212	0,559	16,3	4,6E-11
2700	0,091	0,540	0,209	0,553	16,7	4,6E-11
2800	0,090	0,538	0,207	0,547	17,1	4,5E-11
2900	0,090	0,536	0,204	0,540	17,4	4,5E-11
3000	0,090	0,534	0,202	0,535	17,8	4,4E-11
3100	0,089	0,532	0,200	0,529	18,1	4,4E-11
3200	0,089	0,530	0,198	0,523	18,4	4,4E-11
LED	u'	v'	x	y	Y	NR _A
LUXEON rebel A2-RM-G	0,102	0,540	0,231	0,545	21,1	4,2E-11
LUXEON rebel T2-SO-L	0,106	0,530	0,229	0,511	20,9	4,2E-11
LUXEON rebel B5-R0-G	0,106	0,530	0,228	0,510	20,7	4,3E-11
LUXEON rebel Q1-RM-K	0,104	0,538	0,232	0,537	20,7	4,3E-11
Andere Lichtquellen	Berechnung von Farbort und NVIS Radiance kann geliefert werden					

NVIS Grün A

NVIS Grün A Farbkoordinaten
(definiert nach MIL-STD-3009)

u' = 0.088
v' = 0.543

mit Toleranzradius r = 0.037